

**Garant****Weldonhållare form ADB med kylkanalborrhål, SK 30 kort, Spännhylsa D1: 12mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 300048 12     |
| GTIN         | 4045197944153 |
| Artikelklass | 31A           |

**Beskrivning****Utförande:****GARANT –**

Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!). Balanseringskvalitet G 2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>.

Med Balluff/RFID-chip-hål.

**Med förslutningsbara kylkanalhål.**

**Användningsdata:**

För fastspänning av verktyg med weldonskaft enligt DIN 1835 B och DIN 6535 HB.

**Specialtillbehör:**

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

**Teknisk beskrivning**

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| utkragningslängd A-mått    | 50 mm      |
| Utvändig-Ø D               | 42 mm      |
| Spännhylsa D <sub>1</sub>  | 12 mm      |
| Reservspännskruv nr 309900 | 12         |
| fäste                      | SK 30 kort |
| Norm                       | DIN 6359   |
| Hållare norm               | ISO 7388-1 |

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Form                               | ADB                               |
| Kylkanalborrhål                    | förslutningsbar                   |
| Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup> |
| Rundgångsnoggrannhet               | ≤ 3 μm                            |
| Bearbetningsstrategi               | HPC                               |
| Produktslag                        | Weldonhållare                     |

---

## Tillbehör

|   |           |
|---|-----------|
| Reservspännskruv för chuck spänndiameter D1 12 mm | 309900 12 |
|---|-----------|