



## Formanpassad dubbelkilspännare, gängaM: M12



### Beställningsdata

Ordernummer	370011 M12
GTIN	4046368801558
Artikelklass	37M

### Beskrivning

#### Utförande:

- Aluminiumprofil med ståkil inklusive skruv.
- Extra breda backar, för fräsning av arbetsstyckets kontur.

#### Fördel:

- Formanpassad och därmed säker fastspänning av arbetsstycken.
- Samtidig fastspänning av 2 arbetsstycken.

#### OBS!:

För bearbetning av dubbelkilspännare krävs en låsplatta.

### Teknisk beskrivning

gängaM	M12
Spännkraft	15,58 kN
max. åtdragningsmoment	38,4 Nm
B <sub>2</sub>	15,7 mm
H <sub>1</sub>	19,1 mm
B <sub>1</sub>	30,86 mm
höjd H	38,1 mm

längd L	47,5 mm
bredd B	76,2 mm
Produktslag	Kilspännback