


**Garant****Fasta HM-centrerspetsar 60° med avdragsgänga, Största Ø/morsekona: 70/3****Beställningsdata**

Ordernummer	323210 70/3
GTIN	4045197947857
Artikelklass	31Z

**Beskrivning****Utförande:**

- **Högprecisions HM-spets. Formanpassad HM-konstruktion för optimal stabilitet och brottsäkerhet, och det krävs därför inga extra skyddsanordningar.**
- **Spetsvinkel 60°.**
- **Hög ytjämnhet på skaftet för optimal passform.**
- **Hela verktyget är härdat och slipat.**
- **Med hårdmetallspetsar för tillämpningar med högt slitage.**

**Beskrivning:**

Centreringspetsar används i huvudsak på svarsmaskiner som stöd för långa och smala arbetsstycken, eftersom det för sådana arbetsstycken annars finns risk för att de böjs ned eller slår runt på grund av de rådande krafterna.

Centreringspetsen sätts fast med en morsekona. Arbetsstycket spänns fast i spännchucken och en försänkning anbringas med en centreringsborr. Efter omspänningen förs centreringspetsen in.

**Användningsdata:**

För slipande bearbetning av högprecisionskomponenter.

**Specialtillbehör:**

Avdragarmutter nr 323230.

**OBS!:**

Avdragarmutter beställs separat! Geometriska mått tillverkade enligt DIN 806 E.

huvudets längd L: 57 mm

Utvändig-Ø D: 70 mm

Ø d: 55 mm

maximalt radiellt kast: 0,001 mm

gängaM: M27×1,5

## Teknisk beskrivning

maximalt radiellt kast	0,001 mm
Morsekona	3
huvudets längd L	57 mm
Utvändig-Ø D	70 mm
gängaM	M27×1,5
Ø d	55 mm
Produktslag	centreringspets