

Garant**Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 10/07mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261354 10/07
GTIN	4045197948045
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Spännhöjd L_2	9 mm
ISO-kod hållare	A10H SV95CR/L07
Huvudängd L_1	22 mm
totallängd L	100 mm
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	12,5 mm
Skruvsats förvändskär	269028 27
Inställningsvinkel κ	95 grad
Vändskärsstorlek	7 mm
Passande vändskär	VC.. 0702..
Mittförskjutning L_3	7 mm
Halsbredd L_4	6,8 mm
Effektivt djup T	5 mm
Skaftdiameter D_s	10 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja

Användning	Längdsvarvning utvändig
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX6	674248 TX6
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 200 cNm	659957 200