

Garant**Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 16/07mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261354 16/07
GTIN	4045197948069
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Huvudängd L_1	36 mm
Halsbredd L_4	12,9 mm
Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	19,5 mm
Mittförskjutning L_3	11 mm
totallängd L	150 mm
Spännhöjd L_2	15 mm
Vändskärsstorlek	7 mm
Inställningsvinkel κ	95 grad
Skrivsats förvändskär	269028 27
Passande vändskär	VC.. 0702..
ISO-kod hållare	A16M SV95CR/L07
Effektivt djup T	5 mm
Skaftdiameter D_s	16 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja

Användning	Längdsvarvning utvändig
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX6	674248 TX6
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 200 cNm	659957 200