

Garant**Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 8/05mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261355 8/05
GTIN	4045197948076
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Mittförskjutning L_3	5 mm
totallängd L	80 mm
Vändskärsstorlek	5 mm
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	9,2 mm
Skrivsats förvändskär	269028 26
Halsbredd L_4	6 mm
Passande vändskär	VC.. 0501..
ISO-kod hållare	A08F SV95CR/L05
Spännhöjd L_2	7,5 mm
Inställningsvinkel κ	95 grad
Huvudängd L_1	15 mm
Effektivt djup T	3 mm
Skaftdiameter D_s	8 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja

Användning	Längdsvarvning utvändig
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX5	674248 TX5
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 200 cNm	659957 200