

Garant**Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 12/07mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261355 12/07
GTIN	4045197948090
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Vändskärsstorlek	7 mm
Spännhöjd L_2	11 mm
Mittförskjutning L_3	9 mm
Halsbredd L_4	9 mm
Inställningsvinkel κ	95 grad
Skruvsats förvändskär	269028 27
Huvudängd L_1	28 mm
totallängd L	125 mm
Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	15,5 mm
ISO-kod hållare	A12K SV95CR/L07
Passande vändskär	VC.. 0702..
Effektivt djup T	6 mm
Skaftdiameter D_s	12 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja

Användning	Längdsvarvning utvändig
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX6	674248 TX6
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 200 cNm	659957 200