

Garant**CNMM 160624, Sort: HB7035-1**

Beställningsdata

Ordernummer	250462 HB7035-1
GTIN	4045197948458
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Skärmaterial	VHM
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Sort	HB7035-1
Skärdjup a_p	2 - 10 mm
Matning f	0,4 - 1,2 mm/v
spån-brytare	SR
Hörnradie	2,4 mm
Skärförhållande	krävande intermittent
Skärhastighet v_c primär användning	90 - 260 m/min
Primäranvändning	P
ISO-kod vändskär	CNMM 160624

Antal byten/skär

4

Produktslag

Vändskär för svarvning