


**Garant****SCMT 120404, Sort: HB7020**

## Beställningsdata

Ordernummer	260748 HB7020
GTIN	4045197948472
Artikelklass	21G

## Beskrivning

SCMT 120404 HB7020 Hörnradie: 0,4 mm  
Sort: HB7020  
spån-brytare: SS  
Skärdjup  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Matning  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 150 - 400 m/min

## Teknisk beskrivning

Skärhastighet $v_c$ primär användning	150 - 400 m/min
Skärdjup $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
Primäranvändning	P
spån-brytare	SS
Sort	HB7020
Skärmaterial	VHM

Matning f	0,05 - 0,2 mm/v
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Hörnradie	0,4 mm
ISO-kod vändskär	SCMT 120404
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning