


**Garant****SCMT 120404, Sort: HB7035-1**

## Beställningsdata

Ordernummer	260748 HB7035-1
GTIN	4045197948489
Artikelklass	21G

## Beskrivning

SCMT 120404 HB7035-1 Hörnradie: 0,4 mm  
Sort: HB7035-1  
spån-brytare: SS  
Skärdjup  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Matning  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 120 - 350 m/min

## Teknisk beskrivning

spån-brytare	SS
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Primäranvändning	P
Skärmaterial	VHM
Hörnradie	0,4 mm
Skärförhållande	krävande intermittent
Matning $f$	0,05 - 0,2 mm/v

Skärhastighet $v_c$ primär användning	120 - 350 m/min
Skärdjup $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Sort	HB7035-1
ISO-kod vändskär	SCMT 120404
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning