

Garant**CNMG 120404 Wiper, Sort: HB7020****Beställningsdata**

Ordernummer	250059 HB7020
GTIN	4045197948526
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	P
Skärdjup a_p	0,3 - 2 mm
spån-brytare	WSS
Matning f	0,15 - 0,35 mm/v
Hörnradie	0,4 mm
Skärhastighet v_c primär användning	150 - 400 m/min
Skärförhållande	snitt intermittent
Sort	HB7020
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CNMG 120404

Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning