

Garant**DNMG 150604 Wiper, Sort: HB7020****Beställningsdata**

Ordernummer	250659 HB7020
GTIN	4045197948571
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	P
Skärdjup a_p	0,3 - 2 mm
Sort	HB7020
Hörnradie	0,4 mm
spån-brytare	WSS
Matning f	0,15 - 0,35 mm/v
Skärförhållande	snitt intermittent
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
Skärhastighet v_c primär användning	150 - 400 m/min
ISO-kod vändskär	DNMG 150604

Antal byten/skär

4

Produktlag

Vändskär för svarvning