

Garant**TNMG 160404 Wiperx, Sort: HB7020****Beställningsdata**

Ordernummer	251433 HB7020
GTIN	4045197948601
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärdjup a_p	0,3 - 2 mm
Hörnradie	0,4 mm
Primäranvändning	P
Skärmaterial	VHM
spån-brytare	WSS
Skärförhållande	snitt intermittent
Matning f	0,15 - 0,35 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning	150 - 400 m/min
Sort	HB7020
ISO-kod vändskär	TNMG 160404
Antal byten/skär	6

Produktslag

Vändskär för svarvning