

**Garant****WNMG 080404 Wiper, Sort: HB7020****Beställningsdata**

Ordernummer	251963 HB7020
GTIN	4045197948649
Artikelklass	21G

**Teknisk beskrivning**

Matning f	0,15 - 0,35 mm/v
Skärmaterial	VHM
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärdjup $a_p$	0,3 - 2 mm
Primäranvändning	P
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Hörnradie	0,4 mm
spån-brytare	WSS
Skärhastighet $v_c$ primär användning	150 - 400 m/min
Sort	HB7020
ISO-kod vändskär	WNMG 080404
Antal byten/skär	6

Produktslag

Vändskär för svarvning