

Garant**TNMG 160412 Wiper, Sort: HB7020****Beställningsdata**

Ordernummer	251547 HB7020
GTIN	4045197948762
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	0,5 - 4 mm
Primäranvändning	P
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 350 m/min
Sort	HB7020
Skärmaterial	VHM
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Hörnradie	1,2 mm
Matning f	0,25 - 0,45 mm/v
spån-brytare	WSM
Skärförhållande	snitt intermittent
ISO-kod vändskär	TNMG 160412
Antal byten/skär	6

Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning