

Garant**DNMG 150612 Wiper, Sort: HB7020****Beställningsdata**

Ordernummer	250765 HB7020
GTIN	4045197948748
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Sort	HB7020
Hörnradie	1,2 mm
Matning f	0,3 - 0,45 mm/v
Primäranvändning	P
Skärmaterial	VHM
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 350 m/min
Skärdjup a_p	0,5 - 4 mm
spån-brytare	WSM
Skärförhållande	snitt intermittent
ISO-kod vändskär	DNMG 150612

Antal byten/skär	4
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning