

**Garant****CCMT 09T302 Wiper, Sort: HB7020****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 260057 HB7020 |
| GTIN         | 4045197948823 |
| Artikelklass | 21G           |

**Teknisk beskrivning**

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Sort                                  | HB7020                              |
| Skärförhållande                       | snitt intermittent                  |
| Hörnradie                             | 0,2 mm                              |
| Skärhastighet $v_c$ primär användning | 150 - 400 m/min                     |
| spån-brytare                          | WSS                                 |
| Matning $f$                           | 0,15 - 0,3 mm/v                     |
| Skärdjup $a_p$                        | 0,2 - 1 mm                          |
| Skärmaterial                          | VHM                                 |
| Primäranvändning                      | P                                   |
| Tilldelning huggning/skrubb           | Grovbearbetning till finbearbetning |
| ISO-kod vändskär                      | CCMT 09T302                         |

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Antal byten/skär | 2                      |
| Tolerans         | MF                     |
| Produktslag      | Vändskär för svarvning |