

Garant**CCMT 09T308 Wiper, Sort: HB7020****Beställningsdata**

Ordernummer	260153 HB7020
GTIN	4045197948878
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	0,4 - 2 mm
Matning f	0,15 - 0,3 mm/v
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Skärförhållande	snitt intermittent
Primäranvändning	P
Sort	HB7020
Skärmaterial	VHM
spån-brytare	WSM
Hörnradi	0,8 mm
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 350 m/min
ISO-kod vändskär	CCMT 09T308

Antal byten/skär	2
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning