


**Garant****CCMT 120408 Wiper, Sort: HB7020****Beställningsdata**

Ordernummer	260161 HB7020
GTIN	4045197948892
Artikelklass	21G

**Teknisk beskrivning**

spån-brytare	WSM
Sort	HB7020
Skärförhållande	snitt intermittent
Matning f	0,15 - 0,3 mm/v
Skärhastighet $v_c$ primär användning	120 - 350 m/min
Primäranvändning	P
Hörnradie	0,8 mm
Skärdjup $a_p$	0,4 - 2 mm
Skärmaterial	VHM
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
ISO-kod vändskär	CCMT 120408

Antal byten/skär	2
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning