

Garant**Verkstadslinjal med dubbelsidig gradering, Längd: 300mm****Beställningsdata**

Ordernummer	461170 300
GTIN	4045197948953
Artikelklass	41H

Beskrivning**Utförande:**

Av eloxerad aluminiumlegering, korrosionsbeständig. Ett speciellt eloxalundertryck garanterar att skalan är tork- och reptålig i många års tid. Överkant med mm-gradering. Underkant med tum-gradering.

Teknisk beskrivning

tvärsnitt, bredd	50 mm
Längd	300 mm
Kalibrering	F10
tvärsnitt, tjocklek	5 mm
Norm	EG II
avläsning	mm/tum
med avfasning	ja
Material	eloxerad aluminium-legering
Produktslag	Linjal

Tjänster

KalibreringStålmätsticka maximal längd 500/2 mm	026200 500/2
---	--------------

