

Garant**DNMG 150404, Sort: HB7020**

Beställningsdata

Ordernummer	250767 HB7020
GTIN	4045197949080
Artikelklass	21G

Beskrivning

DNMG 150404 HB7020 Sort: HB7020
spån-brytare: SM
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,5 - 5 mm
Matning f : 0,2 - 0,5 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 120 - 350 m/min

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	P
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 350 m/min
Sort	HB7020
Skärmaterial	VHM
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Skärdjup a_p	0,5 - 5 mm

Hörnradie	0,4 mm
Matning f	0,2 - 0,5 mm/v
Skärförhållande	snitt intermittent
spån-brytare	SM
Beläggning	belagd
ISO-kod vändskär	DNMG 150404
Antal byten/skär	4
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning