

Garant**DNMG 150412, Sort: HB7010-1**

Beställningsdata

Ordernummer	250769 HB7010-1
GTIN	4045197949141
Artikelklass	21G

Beskrivning

DNMG 150412 HB7010-1 Sort: HB7010-1
spån-brytare: SM
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,5 - 5 mm
Matning f : 0,2 - 0,5 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 120 - 440 m/min

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	P
Matning f	0,2 - 0,5 mm/v
Hörnradie	1,2 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
Sort	HB7010-1
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning

Skärmaterial	VHM
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 440 m/min
spån-brytare	SM
Skärdjup a_p	0,5 - 5 mm
Beläggning	belagd
ISO-kod vändskär	DNMG 150412
Antal byten/skär	4
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning