

Garant**DNMG 150412, Sort: HB7020**

Beställningsdata

Ordernummer	250869 HB7020
GTIN	4045197949219
Artikelklass	21G

Beskrivning

DNMG 150412 HB7020 Sort: HB7020
spån-brytare: SG
Skärdjup a_p : 1,5 - 6 mm
Matning f : 0,25 - 0,6 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 100 - 300 m/min

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	P
Skärhastighet v_c primär användning	100 - 300 m/min
Hörnradie	1,2 mm
Skärmaterial	VHM
Skärförhållande	snitt intermittent
spån-brytare	SG
Skärdjup a_p	1,5 - 6 mm

Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Sort	HB7020
Matning f	0,25 - 0,6 mm/v
Beläggning	belagd
ISO-kod vändskär	DNMG 150412
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning