

**Garant****Gängtappförlängning med snabbspännanordning, Typ: 10****Beställningsdata**

Ordernummer	338460 10
GTIN	4045197953179
Artikelklass	31M

**Beskrivning****Utförande:**

- Långt utförande.
- Momentet överförs via fyrkanten.
- I framkant är förlängaren utrustad med en snabbspännanordning.
- Den bakre änden på förlängaren uppfyller kraven enligt DIN, så att förlängaren även kan användas tillsammans med gängtapphållare eller gängtappspännhylsor med fyrkant.

**Fördel:**

- Tidsbesparande och hög repetitionsnoggrant byte av gängtapparna tack vare snabbkoppling.
- Nästan alla kombinationer av förlängningarna möjligt tack vare att de har samma diameter  $D_3$  resp. medbringarfyrkant  $K_2$ .

**Användningsdata:**

För gängskärning på svåråtkomliga ställen, t.ex. på djupt liggande urtag, avsatser, skarpa kanter på apparater, extremt djupt liggande innergångar eller direkt på gjutväggar.

**Passar till:**

Fäste i gängtappsnabbytesinsatser eller gängtapps-ER-spänntänger med fyrkant.

**Teknisk beskrivning**

för gängskaftdiameter $d_2$	12 mm
för gängans nominella diameter $d_1$ DIN 374/376	M16
Förlängningsstångens diameter $D_4$	20 mm
Förlängning $L_3$	145 mm
Förlängning $L_2$	45 mm
Förlängningsstångens diameter $D_3$	12 mm
Förlängning $K_2$	9 mm
Produktslag	förlängningsstång