

Garant**GARANT Softcut® 45° högkapacitets-planfräs, med hål, Ø D / Antal skäreppar
Z: 63/4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	213555 63/4
GTIN	4045197953483
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Stort antal skär för maximal produktivitet. Positiv spånvinkel för lättskärande geometri och lågt effektbehov. God balans tack vare individuell verktygsgeometri.

OBS!:

Använd GARANT momentskruvdragare TQ nr **211750 3,0** med klinga nr **674252 15IP**.

Teknisk beskrivning

max. utvärdig diameter D_{max}	75 mm
Passande vändskär	XEEW1305
Passande vändskär	SE.T1305
Skruvsats för vändskär	219833 (15IP; 3,0 Nm)
Antal skär Z	4
Skär-Ø D_c	63 mm

totallängd L_{tot}	40 mm
FästhålsØ	22 mm
Serie	Softcut®
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	45 grad
Skärledning	Oregelbunden
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	MTC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Planfräs

Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 3,0 Nm	211750 3,0
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP