

**Garant****Hi5 högmatningsfräs, med hål, Ø D / Antal skäreppgar Z: 42/3mm**

## Beställningsdata

Ordernummer	213110 42/3
GTIN	4045197953971
Artikelklass	210

## Beskrivning

### Beskrivning:

Kraftfull och lättskärande högmatningsfräs.  
Extra lugn gång tack vare differentialdelning.  
Kan även användas för semi-efterbehandling.  
Hög kostnadseffektivitet tack vare femskärigt vändskär.

### OBS!:

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 5,7** används med klinga nr **674252 strl. 20IP**.

## Teknisk beskrivning

maximalt sågdjup $a_{p \max}$	2,2 mm
Antal skär Z	3
totallängd $L_{\text{tot}}$	50 mm
Ø $D_3$	22,7 mm
Passande vändskär	POMX 10T5..
Skär-Ø $D_c$	42 mm
FästhålsØ	16 mm

Skruvsats förvändskär	219889 (20IP; 5,7 Nm)
Serie	Hi5
Inställningsvinkel κ	90 grad
Skaftutförande	med hål
Skärdelning	Oregelbunden
Invändig	ja
Verktogsbyte	PowerCard
Produktslag	Planfräs

---

## Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 5,7 Nm	211750 5,7
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 20IP	674252 20IP