


Garant**Skjutmått, mätområde: 150mm**

Beställningsdata

Ordernummer	410100 150
GTIN	4045197502506
Artikelklass	40Z

Beskrivning

Utförande:

Bländfritt mattförokromade avläsningsdelar.

Fingraderad, kontrastrik skala.

Finläppade mätytor.

Låsskruv upptill.

•Ergonomiskt optimerat skjutmått.

Finläppade mätytor. Bättre avläsning tack vare färgmärkt skala.

Specialtillbehör:

Gängtabell nr 412180 för skjutmåttets baksida.

Teknisk beskrivning

förpackning	Etui
Kalibrering	A1
avläsning	0,05 mm
mätområde	0 - 150 mm
skänkellängd	40 mm
gradering	1/20 mm
gradering	1/128 tum
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
Norm	ISO 13385

Djupmått	med hörn 3,7 × 1,3
Djupmått finns	ja
Mätavvikelse E MPE	±0,05 mm
Låsning	Låsskruv upptill
Mätteknik	analog
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
Produktslag	Universalskjutmått

Tjänster

KalibreringSkjutmått / djupmått maximalmätområde 200 mm	021000 200
DAkS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 200 mm	021010 200

Tillbehör

Konstläderfodral för nonieskjutmått	412500
-------------------------------------	--------