

**Mahr****Skjutmått, mätområde: 150mm****Beställningsdata**

Ordernummer	410250 150
GTIN	4059192001506
Artikelklass	43A

**Beskrivning****Utförande:**

Bländfritt mattförokromade avläsningsdelar.

Fingraderad, kontrastrik skala.

Finläppade mätytor.

Låsskruv upptill.

Finläppade mätytor.

**Specialtillbehör:**

Gängtabell nr 412180 för skjutmåttets baksida.

**Teknisk beskrivning**

skänkellängd	40 mm
mätområde	0 - 150 mm
Kalibrering	A1
förpackning	Etui
avläsning	0,05 mm
gradering	1/20 mm
gradering	1/128 tum
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
Norm	ISO 13385
Djupmått	med hörn 3,7 × 1,3

Djupmått finns	ja
Mätavvikelse E MPE	±0,05 mm
Låsning	Låsskruv upptill
Mätteknik	analog
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
Produktslag	Universalskjutmått

## Tjänster

DAkKS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 200 mm	021010 200
KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 200 mm	021000 200

## Tillbehör

Konstläderfodral för nonieskjutmått	412500
-------------------------------------	--------