



HögtryckskrUVstycke utan svivel, backbredd: 113mm



Beställningsdata

Ordernummer	362075 113
GTIN	2050001760845
Artikelklass	32E

Beskrivning

Utförande:

- Stomme och rörlig back av segjärn GGG 60, härdade och slipade styrskenor.
- Mekaniskt-hydrauliskt fungerande kraftförstärkare med exakt förvalbar spännkraft.
- Underhållsfri och helkaplad högtrycksspindel.
- Tillverkas som standard med härdade och slipade släta spännbackar.
- Underdel med längd- och tvärspar som möjliggör en exakt och snabb uppriktning av spännbacken i längd- och tvärriktningen.

Förklaringstext:

Utbytbara hållare.

Snabbinställning av spännvidden.

Förinställning av spänstrycket.

Användningsdata:

För vibrationsfri och säker uppspänning vid stora skär- och matningskrafter. Snabb uppspänning med handvev.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 par rillade spännbackar (slät baksida), handvev.

Specialtillbehör:

Utbytesbackar nr 362076; 362077; 362079, vridplatta nr 362073.

Teknisk beskrivning

Spännvidd b III	109 - 170 mm
L ₄	413 - 583 mm

Spännkraft	30 kN
H	55 mm
backbredd	113 mm
färgkod för passande tillbehör	Högtryckskrurvstycke
Spännvidd b II	52 - 113 mm
Monteringshöjd G $\pm 0,02$	65,5 mm
backhöjd C	31,6 mm
Spännvidd b I	0 - 56 mm
grundstomhöjd c	97 mm
vikt	24 kg
Produktslag	Maskinskrurvstycke

Tillbehör

Vridplatta för skrurvstycke För backbredd 113 mm	362073 113
Spännback med längsgående rillor, andra sidan slät För backbredd 113 mm	362076 113
Spännback finräfflad, andra sidan med längsgående rillor För backbredd 113 mm	362077 113
Spännback med prismatiska anläggningsytor, andra sidan med längsgående rillor För backbredd 113 mm	362079 113
Vridplatta för skrurvstycke För backbredd 135 mm	362073 135