




Permanent magnetchuck, med parallellpoldelning, Ø chuck: 100mm



Beställningsdata

Ordernummer	380776 100
GTIN	2050001943620
Artikelklass	33S

Beskrivning

Utförande:

Kraftfullt magnetsystem med **neodym**-magneter och låg höjd på magnetfältet. **Steglöst inställbar** magnetkraft.

Användningsdata:

För slip- och svarvningsarbeten

För inspanning av små och tunna till medelstora arbetsstycken.

OBS!:

Möjlighet till inarbetning av centreringsborring

Teknisk beskrivning

parallellpoldelning	1,9 mm
Höjdtolerans	0 / -1 mm
hålcirkel Ø	85 mm
höjd	50 mm
centreringsdjup	4 mm

nominell vidhäftningskraft	70 N/cm ²
magnetfälthöjd	8 mm
centrerings-Ø	60 mm
Ø chuck	100 mm
vikt	3 kg
möjlig centreringsborrning J	20×14 mm
Gäng-Ø	4×M8
polplattans slipmån	5 mm
Produktslag	Magnetspännchuck