


**Permanent magnetchuck, med parallellpoldelning, Ø chuck: 300mm****Beställningsdata**

Ordernummer	380776 300
GTIN	2050001943675
Artikelklass	33S

Beskrivning**Utförande:**

Kraftfullt magnetsystem med **neodym**-magneter och låg höjd på magnetfältet. **Steglöst inställbar** magnetkraft.

Användningsdata:

För slip- och svarvningsarbeten

För inspanning av små och tunna till medelstora arbetsstycken.

OBS!:

Möjlighet till inarbetning av centreringsborring

Teknisk beskrivning

magnetfälthöjd	8 mm
vikt	31 kg
Ø chuck	300 mm
Höjdtolerans	0 / -1 mm
centreringsdjup	4 mm

höjd	62 mm
Gäng-Ø	4×M8
hålcirkel Ø	227 mm
möjlig centreringsborrning J	300×5 mm
parallellpodelning	1,9 mm
polplattans slipmån	5 mm
centrerings-Ø	250 mm
nominell vidhäftningskraft	100 N/cm ²
Produktslag	Magnetspännchuck