

Garant**GARANT Power Q högmatningsfräs, med gänga, Ø D / Antal skäreppgar Z:
18/2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	212804 18/2
GTIN	4045197956040
Artikelklass	210

Beskrivning**Reservdel:**

Vändskärsskruvar, sats nr 219799 1 (8IP; 1,2 Nm).

OBS!:

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 1,2** används med klinga nr **674252 strl. 8IP**.
Vid användning av förlängare, arbeta alltid med invändig kylning.

Teknisk beskrivning

Rampningslängd L för α_{\max}	8,13 mm
Invändig	ja
Ø D ₂	13 mm
Fästgंगा M	M8
Skär-Ø D _c	18 mm
Rampningsvinkel α_{\max}	2,82 grad
spiralfräsning Ø D _{max}	34 mm
Antal skär Z	2
totallängd L _{tot}	25 mm
spiralfräsning a _p	0,3 mm

Ø D ₁ h6	8,5 mm
Passande vändskär	XOM.060310
spiralfräsning Ø D _{min}	28 mm
Ø D ₃	10 mm
Serie	Power Q
Skaftutförande	med gänga
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,2 Nm	211750 1,2
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Skruvsats för vändskär 10 delar Typ 1	219799 1