

**Skjutmått, mätområde: 800 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	415195 800
GTIN	4045197956644
Artikelklass	42A

Beskrivning**Utförande:**

Bländfri mattförkromad nonie. Härdade och slipade mätytor. **Långa mätskänklar för mätning av stora arbetsstycken och arbetsstyck-Ø.** Med låsskruv. Fasade och rundade skänkelspetsar för invändig mätning.

Alla delar: Härdad

Norm: DIN 862

omkopplingsbar avläsning: mm / tum

Kalibrering: A1

avläsning: 0,05 mm

gradering: 1/20 mm

felgräns: 0,1 mm

skänkellängd: 150 mm

Ansats för inre mått – Ø: 20 mm

vikt: 2,1 kg

Teknisk beskrivning

mätområde	0 - 800 mm
Ansats för inre mått – Ø	20 mm
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
vikt	2,1 kg
skänkellängd	150 mm
avläsning	0,05 mm
Kalibrering	A1

felgräns	0,1 mm
gradering	1/20 mm
Norm	DIN 862
Gradering nonie mm/tum	ja
Mätteknik	analog
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
Produktslag	Verkstadsskjutmått

Tjänster

Kalibrering Skjutmått / djupmått maximaltmätområde 1000 mm	011030 1000
DAkS-kalibrering Skjutmått / djupmått maximalt mätområde 1000 mm	011050 1000
Signering laserskrift Typ	018940