

Re-Bo**HM-kapklinga DIN 1837 A fin, obelagd, Ø×tjocklek: 63X0,3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	179800 63X0,3
GTIN	4045197246264
Artikelklass	17C

Beskrivning**Utförande:**

Tysk toppprodukt med **precisionstandning** och skålslipade sidor med **fin ytnoggrannhet**. Skärhastigheten kan ökas med faktorn 3 till 4 jämfört med HSS-sågblad.

DIN 1837 A fintandat med **vinkeltand form A**. För arbetsstycken med tunna väggar och för små skärdjup.

OBS!:

- **Stabila förhållanden vid maskinen och arbetsstyckets uppspanning är en viktig förutsättning. Annars fist risk för brott på sågbladet.**
- **Tillåtna toleranser för rundgång och axialkast enligt DIN 1840 underskrids avsevärt.**
- **Specialdimensioner på begäran.**

Teknisk beskrivning

Tjocklek	0,3 mm
Ø	63 mm
hål-Ø	16 mm
Tandantal Z	128

Beläggning	obelagd
Skärmaterial	VHM
Norm	DIN 1837
Invändig	nej
Produktslag	Cirkelsågblad

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	1200 m/min	N
Alu > 10% Si	mindre lämplig	700 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	mindre lämplig	200 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	mindre lämplig	140 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	140 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	90 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	40 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	110 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	lämplig	90 m/min	S
GG(G)	mindre lämplig	125 m/min	K
CuZn	mindre lämplig	400 m/min	N
Grafit, glasfiber	mindre lämplig	600 m/min	N
Uni	mindre lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		