



Snabbväxelchuckar för gängtappar M3 – M12, Skaft-Ø d: 40mm



Beställningsdata

Ordernummer	319445 40
GTIN	4045197959669
Artikelklass	32P

Beskrivning

Utförande:

Elastisk längdkompensering, smidig manövrering tack vare kullagerhylsa.

Norm:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 und **VDI 3425**, Blatt 2.

Specialtillbehör:

Snabbytesinsatser nr 335420 – 335620.

Teknisk beskrivning

Skaftdiameter d ₁	40 mm
Färgkod VDI-skaft	VDI 40
Utkragningslängd L	61,5 mm
längdkompensering tryck	7 mm
längdkompensering drag	7 mm
chuckens ytter-Ø D	38 mm
Produktslag	VDI-gängskärningschuck

