

 Mahr

Digitalt skjutmått med stor display, mätområde: 150mm



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 412717 150 |
| GTIN | 4059192002107 |
| Artikelklass | 43A |

Beskrivning

Utförande:

Lättläst, kontrastrik LCD-display med 11 mm höga siffror. Modernt, energieffektivt mätsystem, drifttid ca 3 år. REFERENCE mätsystem sparar och behåller det inställda nolläget, även efter att ha startats om. Lock-funktionen förhindrar mätfel genom oavsiktligt tryck på manöverknappar. Läppade styrskenor och finläppade mätytor. Med kantigt djupmått.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------------------|--------------------|
| skänkellängd | 40 mm |
| Sifferhöjd LCD-display | 11 mm |
| Norm | ISO 13385 |
| Djupmått finns | ja |
| Kalibrering | A1 |
| drifttid | ca 3 år |
| omkopplingsbar avläsning | mm / tum |
| Djupmått | med hörn 3,7 × 1,3 |
| avläsning | 0,01 mm |
| avläsning | 0,0005 tum |

| | |
|--|----------------------------|
| mätområde | 0 - 150 mm |
| Mätvärdesminne | MAHR Reference-Lock-system |
| Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 CR2032 |
| Antal ingående batterier | 1 |
| Energiförsörjning | Batteridriven |
| Mätavvikelse E MPE | ± 0,03 mm |
| Mätteknik | digital |
| Material | Rostfritt stål, INOX |
| Alla delar | Härdad |
| förpackning | Stabil box |
| Produktslag | Universalskjutmått |

Tjänster

| | |
|---|------------|
| KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 200 mm | 021000 200 |
| DAkKS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 200 mm | 021010 200 |

Tillbehör

| | |
|--|---------------|
| Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032 | 081560 CR2032 |
|--|---------------|