



Skrubbslipskiva PREMIUM*** "2 i 1", skiv-Ø×skivbredd: 178X4mm



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 560100 178X4 |
| GTIN | 9003170053495 |
| Artikelklass | 53T |

Beskrivning

Utförande:

- Kornstorleken, bindningen, de slipaktiva tillsatserna och armeringen av slipskivorna är optimalt avstämda för bästa möjliga slipeffekt och livslängd vid respektive användningsområde.
- Former: Skrubbslipning med krökta skivor (form 27, 28, 29)
- Slipvinkel 20° till 30°
- Användning: För elektriska och tryckluftsdrevna vinkelslipmaskiner med max. periferihastighet 80 m/s för slipning av svetsfogar, ytor och kanter.

Aggressiv grovslipskiva (låg hårdhetsgrad Q) för **universell användning på rostfritt stål och stål** med hög slipeffekt och lång utslitningstid.

Specifikation: A30Q-BFX.

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------|------------------------|
| skivbredd | 4 mm |
| hål-Ø | 22,23 mm |
| maximalt varvtal: | 8500 min ⁻¹ |

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| skiv-Ø | 178 mm |
| Slipmedlets beteckning | A |
| Specifikation | A30Q-BFX |
| Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % |
| rekommenderad arbetsvinkel | 20-30 grad |
| optimerad för material | Stål |
| optimerad för material | INOX |
| maximal periferihastighet | 80 m/s |
| Produktslag | Skrubbslipskiva |

Användardata

| | Lämplighet | V _c | ISO-kod |
|-------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Stål < 900 N/mm ² | lämplig | | |
| Stål < 1400 N/mm ² | lämplig | | |
| Stål < 55 HRC | lämplig | | |
| Stål < 60 HRC | lämplig | | |
| Stål < 67 HRC | lämplig | | |
| INOX | mindre lämplig | | |
| Ti | mindre lämplig | | |
| GG(G) | mindre lämplig | | |
| Plast, glasfiberarmerad plast | mindre lämplig | | |
| Uni | mindre lämplig | | |
| torrt | lämplig | | |