



Skrubbslipskiva PREMIUM*** Focur, skiv-Ø×skivbredd: 178X7mm



Beställningsdata

Ordernummer	560200 178X7
GTIN	9003172337593
Artikelklass	53T

Beskrivning

Utförande:

Specialtyp för **bearbetning av gjutgods**. Högvärdig zirkoniumoxid och kiselkarbid möjliggör en tidigare ouppnåelig avverkning vid låga presskrafter, även vid **belagt gjutjärn**.

Specifikation: ZA24N-BFX.

- **Kornstorleken, bindningen, de slipaktiva tillsatserna och armeringen av slipskivorna är optimalt avstämda för bästa möjliga slipeffekt och livslängd vid respektive användningsområde.**
- **Former: Skrubbslipning med krökta skivor (form 27, 28, 29)**
- **Slipvinkel 20° till 30°**
- **Användning: För elektriska och tryckluftsdrivna vinkelslipmaskiner med max. periferihastighet 80 m/s för slipning av svetsfogar, ytor och kanter.**

Teknisk beskrivning

hål-Ø	22,23 mm
skivbredd	7 mm
maximalt varvtal:	8500 min ⁻¹

skiv-Ø	178 mm
Slipmedlets beteckning	ZA
Specifikation	A24Q-BFX
rekommenderad arbetsvinkel	20-30 grad
optimerad för material	Gjutgods
maximal periferihastighet	80 m/s
Produktslag	Skrubbslipskiva

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 60 HRC	mindre lämplig		
Stål < 67 HRC	mindre lämplig		
GG(G)	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	mindre lämplig		
torrt	lämplig		