

3M**Diamantbryne i läderetui, Slipmedelskod/kornstorlek µm: D46****Beställningsdata**

Ordernummer	559150 D46
GTIN	4001895534041
Artikelklass	53M

Beskrivning**Utförande:**

Jämnt fördelad diamantbeläggning, bunden med ett nickelskikt. **Närmast obegränsad livslängd!**

Användningsdata:

För skärpning och bryning av verktyg för metall- och träbearbetning. Lämplig för stål, snabbstål och hårdmetall. För små eller spetsiga verktyg med ytor utan hål.

Inte lämplig för filar.

3M-kvalitet, något mindre diamantskiktjocklek. För grovskärpning.

OBS!:

Får inte användas torr, utan endast med vatten.

Teknisk beskrivning

finhetsgrad	medel / grov
Slipmedel	Diamant
Slipmedlets beteckning	D
Längd	100 mm
Bredd	25 mm
höjd	7 mm
förpackning	Läderetui
Produktslag	Avdragsplatta

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
Hårdmetall (HM)	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Sten	lämplig		
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		