



Tipptråg RAL 7016 med avtappningskran, Trågvoly: 250l



Beställningsdata

Ordernummer	919923 250
GTIN	4017976247014
Artikelklass	96D

Beskrivning

Utförande:

Oljetätt svetsat tråg med tippbar lagring.

Dubbla kanter upptill på tråget.

Underrede med inbyggda gaffelfickor, fotsteg och tippspärr.

2 fasta och 2 svängbara hjul (med broms) med TPE-däck och rullgrade nav.

TOTALSTOP - centralbromssystem enligt EN 1757-3 på de svängbara hjulen som standard.

Förklaringstext:

Tappkran

med sil för separering av vätska och fast material.

Tippningsförloppet startas manuellt.

För tömning med gaffeltruck eller viding belastning rekommenderar vi entippbehållare.

Norm:

EN 1757-3

Lackering:

Antracit RAL 7016 **pulverbelagd.**

Teknisk beskrivning

höjd	780 mm
------	--------

Ø hjul	200 mm
tippkanternas höjd med rullar	780 mm
lådått höjd	413 mm
Invändig inkörningsmått höjd	72 mm
Bredd	713 mm
Invändig inkörningsmått bredd	194 mm
lådått längd	1200 mm
Trågvolyt	250 l
lyftförmåga	750 kg
lådått bredd	652 mm
Längd	1359 mm
vikt	70 kg
avstånd, gaffelfickor B	203 mm
Produktslag	Tippbehållare