



## Tipptråg RAL 7016 med avtappningskran, Trågvoly: 600l



### Beställningsdata

Ordernummer	919923 600
GTIN	4017976247038
Artikelklass	96D

### Beskrivning

#### Utförande:

Oljetätt svetsat tråg med tippbar lagring.

Dubbla kanter upptill på tråget.

Underrede med inbyggda gaffelfickor, fotsteg och tippspärr.

2 fasta och 2 svängbara hjul (med broms) med TPE-däck och rullgrade nav.

TOTALSTOP - centralbromssystem enligt EN 1757-3 på de svängbara hjulen som standard.

#### Förklaringstext:

Tappkran

med sil för separering av vätska och fast material.

Tippningsförloppet startas manuellt.

För tömning med gaffeltruck eller viding belastning rekommenderar vi entippbehållare.

#### Norm:

**EN 1757-3**

#### Lackering:

Antracit RAL 7016 **pulverbelagd.**

### Teknisk beskrivning

vikt	95 kg
------	-------

lyftförmåga	750 kg
Ø hjul	200 mm
Invändig inkörningsmått höjd	72 mm
höjd	1099 mm
lådått längd	1321 mm
Trågvolyt	600 l
lådått höjd	735 mm
Längd	1458 mm
Invändig inkörningsmått bredd	194 mm
tippkanternas höjd med rullar	843 mm
avstånd, gaffelfickor B	327 mm
lådått bredd	794 mm
Bredd	855 mm
Produktslag	Tippbehållare