



Skrubbslipskiva PREMIUM***, skiv-Ø×skivbredd: 178X7mm



Beställningsdata

Ordernummer	560405 178X7
GTIN	9003175760503
Artikelklass	53T

Beskrivning

Utförande:

Specialtyp för bearbetning av **järnfria metaller, t.ex. aluminium, mässing och brons.**

Specifikation: A36L-BFX.

- **Kornstorleken, bindningen, de slipaktiva tillsatserna och armeringen av slipskivorna är optimalt avstämda för bästa möjliga slipeffekt och livslängd vid respektive användningsområde.**
- **Former: Skrubbslipning med krökta skivor (form 27, 28, 29)**
- **Slipvinkel 20° till 30°**
- **Användning: För elektriska och tryckluftsdrivna vinkelslipmaskiner med max. periferihastighet 80 m/s för slipning av svetsfogar, ytor och kanter.**

Teknisk beskrivning

hål-Ø	22,23 mm
skivbredd	7 mm
maximalt varvtal:	8500 min ⁻¹
skiv-Ø	178 mm

Slipmedlets beteckning	A
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
rekommenderad arbetsvinkel	20-30 grad
optimerad för material	järfria metaller
optimerad för material	Aluminium
maximal periferihastighet	80 m/s
Produktslag	Skrubbslipskiva

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
CuZn	lämplig		
torrt	lämplig		