



Skrubbslipskiva PREMIUM*** "2 i 1", skiv-Ø×skivbredd: 125X7mm



Beställningsdata

Ordernummer	560110 125X7
GTIN	9003170020367
Artikelklass	53T

Beskrivning

Utförande:

- **Kornstorleken, bindningen, de slipaktiva tillsatserna och armeringen av slipskivorna är optimalt avstämda för bästa möjliga slipeffekt och livslängd vid respektive användningsområde.**
- **Former: Skrubbslipning med krökta skivor (form 27, 28, 29)**
- **Slipvinkel 20° till 30°**
- **Användning: För elektriska och tryckluftsdrevna vinkelslipmaskiner med max. periferihastighet 80 m/s för slipning av svetsfogar, ytor och kanter.**

Aggressiv grovslipskiva (låg hårdhetsgrad Q) för **universell användning på rostfritt stål och stål** med hög slipeffekt och lång utslitningstid.

Aggressivt, högeffektivt utförande med **markant längre utslitningstid**. Väl definierade, runda kanter möjliggör ett behagligt slipningsbeteende. Oavsiktlig instickning undviks.

Specifikation: A24Q-BFX.

Teknisk beskrivning

hål-Ø	22,23 mm
skivbredd	7 mm

maximalt varvtal:	12200 min ⁻¹
skiv-Ø	125 mm
Slipmedlets beteckning	A
Specifikation	A24Q-BFX
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
rekommenderad arbetsvinkel	20-30 grad
optimerad för material	Stål
optimerad för material	INOX
maximal periferihastighet	80 m/s
Produktslag	Skrubbslipskiva

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	mindre lämplig		
Ti	mindre lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	mindre lämplig		
Uni	mindre lämplig		
torrt	lämplig		