

Garant**Roterande fil Z7 – medel, dubbeltandning X-cut, VHM, Typ: A0616****Beställningsdata**

Ordernummer	540200 A0616
GTIN	4045197154828
Artikelklass	51D

Beskrivning**Utförande:**

Skaft-Ø 6 mm.

GARANT roterande filar tillverkas av förstklassiga hårdmetallkvaliteter med hög seghet och maximal skärkantstabilitet i moderna CNC-maskiner. Om huvudets diameter är större än skaftets diameter är skaftet tillverkat av stål. Annars är även skaftet av hårdmetall. **Form cylinder (ZYA), utan ändgrad.**

Användningsdata:

Lämpliga för praktiskt taget alla material, både vid manuell användning och i industrirobotar. För avgradning, kantbrytning, putsning samt bearbetning av svetsfogar och ytor.

Skaft-Ø: 6 mm

Formbeskrivning: Cylinder utan ändgrad

Huvud-Ø: 6 mm

Huvudängd L₁: 16 mm

totallängd: 50 mm

Skaft-Ø: 6 mm

Teknisk beskrivning

totallängd	50 mm
Formbeskrivning	Cylinder utan ändgrad
Form	A0616
Tandningsfinhetsgrad	medel
förkortning tandning	Z7
Tandningstyp	m. sicksacktandning

Huvud-Ø	6 mm
Huvudängd L ₁	16 mm
Skaft-Ø	6 mm
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Roterande fil