


Garant**Diamantslipstift galvaniskt D126, D, Huvud-Ø: 10mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 552500 10 |
| GTIN | 4045197157027 |
| Artikelklass | 51E |

Beskrivning**Utförande:**

Precisionsslipade ämnen med **diamantbeläggning**. Mycket hög skärkraft och lång brukstid tack vare **galvanisk nickelbindning**.

Användningsdata:

Vid manuell slipning, slipning i industrirobotar, maskiner för invändig rundslipning eller CNC-slipmaskiner för **finslipning** av hål, radier, konturer samt **gradning och fasning**.

För **hårdmetall, teknisk keramik, grå- och segjärn, glas, kol-/glasfiberarmerad plast**.

Rekommenderade periferihastigheter: Diamant torr 8-18 m/s, diamant våt 15-25 m/s.

OBS!:

Diamantbrynen hittar du från nr 559000; diamantfilar från nr 529150.

Teknisk beskrivning

| | |
|-----------------|----------|
| Formbeskrivning | Cylinder |
| Huvud-Ø | 10 mm |
| totallängd | 60 mm |
| Skaft-Ø | 6 mm |

| | |
|------------------------|-----------|
| huvudlängd | 8 mm |
| Slipmedel | Diamant |
| Slipmedlets beteckning | D |
| Produktslag | Slipstift |

Användardata

| | Lämplighet | V _c | ISO-kod |
|-------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Hårdmetall (HM) | lämplig | 15-20 m/s | |
| Plast, glasfiberarmerad plast | lämplig | 15-20 m/s | |
| Sten | lämplig | 15-20 m/s | |
| vått maximal | lämplig | | |
| torrt | mindre lämplig | | |