



Skrubbslipskiva PREMIUM*** RONDELLER®, Ø 115 mm, Kornstorlek: 36



Beställningsdata

Ordernummer	560910 36
GTIN	9003179082250
Artikelklass	53T

Beskrivning

Utförande:

En patenterad slipskiva med hög flexibilitet, kall slipning samt mycket god spåntransport och **lugn gång** med **låg ljudnivå**.

- **Kornstorleken, bindningen, de slipaktiva tillsatserna och armeringen av slipskivorna är optimalt avstämda för bästa möjliga slipeffekt och livslängd vid respektive användningsområde.**
- **Former: Skrubbslipning med krökta skivor (form 27, 28, 29)**
- **Slipvinkel 20° till 30°**
- **Användning: För elektriska och tryckluftsdrivna vinkelslipmaskiner med max. periferihastighet 80 m/s för slipning av svetsfogar, ytor och kanter.**

Användningsdata:

Universellt användbar för **stål, rostfritt stål, gjutgods, ickejärnmetaller och hårdplaster**, vid **ytslipning** och för bearbetning av **plåtdelar och svetsfogar**.

hål-Ø: 22,23 mm

Teknisk beskrivning

hål-Ø	22,23 mm
-------	----------

Kornstorlek	36
maximalt varvtal:	13300 min ⁻¹
skiv-Ø	115 mm
Slipmedlets beteckning	A
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
Produktnamnsattribut	Ø 115 mm
rekommenderad arbetsvinkel	20-30 grad
optimerad för material	INOX
optimerad för material	Stål
optimerad för material	Gjutgods
optimerad för material	INOX
maximal periferihastighet	80 m/s
Produktslag	Skrubbslipskiva

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	mindre lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	mindre lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	mindre lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Uni	lämplig		

torrt

lämplig