

Garant**GARANT Master INOX HM-torusfräs HPC DIN 6535 HB, TiAlN, Ø DC / R1:
12/2,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	206347 12/2,5
GTIN	4045197852564
Artikelklass	11X

Beskrivning**Utförande:**

Dimensioner liknande DIN 6527.

HPC-fräs med **nyutvecklade högkapacitetsbeläggning**.

För **enastående brukstider** och **optimal bearbetningskapacitet** i olika rostfria stålqualiteter. Kan användas vid **hög skärhastigheter** och lämpar sig mycket väl för TOOLOX®.

Fördel:

Högre beständighet mot oxidation och ökad värmehärdighet.

Teknisk beskrivning

totallängd L	83 mm
Skärlängd L _c	26 mm
Matning f _z för valsfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm ²	0,062 mm
Friställningsdiameter D ₁	11,5 mm
Tandantal Z	4
Utkragningslängd L ₁ inkl. friställning	38 mm
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Skärradie R ₁	2,5 mm
Skär-Ø D _c	12 mm
Skaftdiameter D _s	12 mm
Spiralvinkel	40 grad

Matning f_z för spårfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm ²	0,05 mm
Serie	Master Inox
Beläggning	TiAlN
Skärmaterial	VHM
Norm	Verkstadsnorm
Typ	N
Tolerans nom.-Ø	h10
Egenskap spiralvinkel	Oregelbunden
Skärledning	Oregelbunden
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	0,3×D vid valsfräsning
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	Fullspår skärdjup 1×D
Invändig	nej
Bearbetningsstrategi	HPC
Skafttolerans	h6
Färgring	blå
Produktslag	Torusfräs

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	250 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	230 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	200 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	180 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	170 m/min	P
TOOLOX 33	lämplig	115 m/min	H
TOOLOX 44	lämplig	80 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	110 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	90 m/min	M

Uni	mindre lämplig
vått maximal	lämplig
vått minimal	lämplig
torrt	mindre lämplig
Luft	lämplig