

**CCMT 060204 Wiper, Sort: PV720****Beställningsdata**

Ordernummer	260094 PV720
GTIN	4960664753710
Artikelklass	25E

**Teknisk beskrivning**

Skärdjup $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Primäranvändning	P
Hörnradie	0,4 mm
Matning f	0,05 - 0,25 mm/v
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärhastighet $v_c$ primär användning	60 - 270 m/min
Sort	PV720
spån-brytare	WP
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	Cermet
ISO-kod vändskär	CCMT 060204
Antal byten/skär	2

Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning