

**CCMT 09T304 Wiper, Sort: CA510****Beställningsdata**

Ordernummer	260099 CA510
GTIN	4960664753123
Artikelklass	25E

Beskrivning

CCMT 09T304 Wiper CA510 Sort: CA510

spån-brytare: WP

Tolerans: M

Skärdjup a_p : 0,5 - 2,5 mm

Matning f : 0,05 - 0,25 mm/v

Skärhastighet v_c primär användning: 140 - 450 m/min

Teknisk beskrivning

Skärförhållande	kontinuerligt
Sort	CA510
Skärhastighet v_c primär användning	140 - 450 m/min
Matning f	0,05 - 0,25 mm/v
spån-brytare	WP
Primäranvändning	P
Skärdjup a_p	0,5 - 2,5 mm

Hörnradie	0,4 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CCMT 09T304
Antal byten/skär	2
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning