

**CCMT 09T308 Wiper, Sort: PV720****Beställningsdata**

Ordernummer	260100 PV720
GTIN	4960664753734
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Hörnradie	0,8 mm
Skärdjup a_p	0,5 - 2,5 mm
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 270 m/min
Sort	PV720
spån-brytare	WP
Matning f	0,05 - 0,25 mm/v
Primäranvändning	P
Skärförhållande	kontinuerligt
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	Cermet
ISO-kod vändskär	CCMT 09T308
Antal byten/skär	2

Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning